

Obsluha stroje se stává zážitkem



Jednoduchá realizace decentralizovaných škálovatelných vizualizací strojů pomocí v800 a v200-Protec.

Různé úhlopříčky obrazovky a výkony procesoru jsou stříženy na míru požadavkům moderních vizualizací a jsou vhodné pro všechny koncepce strojů. Všechny přístroje jsou vybaveny nejmodernějšími multi-touch senzory pro obsluhu v rukavicích, ovládací program může být vytvořen intuitivně pomocí softwaru VisiWinNET®.

Highlights


- atraktivní, elegantní design přístroje
- full HD displeje s vysokým rozlišením v rozměrech 17,3" a 24,0"
- splnění požadavků hygienické normy na design, bez viditelných šroubů
- stupeň krytí IP65, snadné čištění
- individualizace pomocí přídatného panelu s ovládacími prvky
- VisiWinNET® pro vytvoření intuitivních vizualizací

Řešení – vizualizace v přehledu

Komplexní systém

Prostřednictvím uživatelsky příjemné vizualizace doplňuje průmyslové PC v800-P celkové řešení stroje. Průmyslové PC slouží kromě výměny dat také k ovládání stroje. Tak mohou být snadno „sledovány“ různé provozní stavy. Při vzájemné souhře s "motion" funkcí v Controlleru

3200-C se do nadřazeného řízení integrují navazující pohony. Pro vlastní řízení stroje slouží softwarové moduly aplikačního softwarového nástroje FAST. Inženýring stroje se tímto celkově zjednoduší.



Technická data

Vlastnosti	v200-P		v800-P			
Úhlopříčka displeje	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")
Rozlišení	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080	
pixel	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080	
Touch	kapacitní skleněný povrch, multitouch		kapacitní skleněný povrch, multitouch		kapacitní skleněný povrch, multitouch	
Typ procesoru			Intel® Celeron® Processor 2980U (2M cache, 1,60 GHz)		Intel® Core™ i5-4300U Processor (3M cache, 1,90 až do 2,90 GHz)	
Rozhraní						
USB 3.0/2.0	-/3		2/1		2/1	
Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)			2		2	
HDMI / Display Port	1/1					
Operační systém			Windows® Embedded Standard 7 P 64 Bit		Windows® Embedded Standard 7 P 64 Bit	
Stupeň krytí						
ze všech stran	IP65		IP65		IP65	