

Obsługa blisko maszyny.



Proste wdrożenie zdecentralizowanych wizualizacji zeskalowanych w prosty sposób – z v800 protec i v200 protec.

Różne przekątne ekranu i wydajności procesorów są dostosowane do niezbędnych potrzeb nowoczesnych wizualizacji i pasują do każdej koncepcji maszyn.

Wszystkie urządzenia są wyposażone w najnowocześniejsze ekrany multitouch, które można obsługiwać w rękawiczkach. Program do obsługi można utworzyć intuicyjnie za pomocą oprogramowania sterującego VisiWinNET®.

Cechy charakterystyczne

- Atrakcyjne i eleganckie wzornictwo urządzenia
- Ekran Full HD o wysokiej rozdzielczości z przekątną 17,3" i 24"
- Nawiązanie do Hygienic Design, brak widocznych śrub
- Stopień ochrony IP65, możliwość łatwego czyszczenia
- Indywidualizacja dzięki opcjonalnej szafce rozdzielczej
- VisiWinNET® do tworzenia intuicyjnych wizualizacji


v200 protec i v800 protec – w skrócie

Kompleksowy system

Dzięki wizualizacji komputer przemysłowy v800 protec uzupełnia całą koncepcję maszyny w sposób przyjazny dla użytkownika. Komputer przemysłowy służy nie tylko do wymiany danych, lecz także do zarządzania maszynami. Pozwala to na łatwe sterowanie różnymi trybami pracy.

We współpracy z funkcjonalnością ruchu w sterownikach c520, c550 lub c750 kolejne napędy są zintegrowane w nadrzędnym systemie sterowania.

Sterowanie samą maszyną umożliwiają moduły oprogramowania aplikacyjnego Lenze FAST. Dzięki temu inżynieria maszyny jest całkiem prosta.



Dane techniczne

Wersja	v200 protec		v800 protec			
Przekątna ekranu	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")
Rozdzielczość (w pikselach)	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080	
Typ procesora	-		Intel® Celeron® Processor 2980U (2M Cache, 1,60 GHz)		Intel® Core™ i5-4300U Processor (3M Cache, 1,90 ... 2,90 GHz)	
Interfejsy (z tyłu)	3x USB 2.0 1x HDMI 1x DisplayPort		2x USB 3.0 1x USB 2.0 2x Ethernet 1000 MBit/s			
System operacyjny	-		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC			
Panel dotykowy	Pojemnościowa powierzchnia szklana, multitouch					
Stopień ochrony	IP65					