

# Operação orientada a máquina.



---

## Implemente visualizações descentralizadas facilmente escalonáveis para sua máquina – com o v800 protec e v200 protec.

As diagonais de tela e capacidades de processador variadas são feitas sob medida para os requisitos necessários dos sistemas de visualização modernos e podem ser integradas em qualquer conceito de máquina.

Todos os dispositivos estão equipados com sensores multitouch em vidro de última geração adequados para operação com luvas. O programa operacional pode ser criado intuitivamente com o software de engenharia VisiWinNET®.

## Destaques

- Modelo do dispositivo fascinante e elegante
- Display full HD de alta resolução de 17,3" e 24"
- Baseado em design higiênico, sem parafusos visíveis
- Grau de proteção IP65, fácil de limpar
- Individualização via switch box opcional
- VisiWinNET® para modelos de visualizações intuitivas


# v200 protec e v800 protec – Visão geral

## Integrado em todo o sistema

Com o recurso de visualização, o PC industrial v800 protec entrega a solução completa da máquina de um jeito fácil de usar. Além da troca de dados, o PC industrial também é usado para o gerenciamento da máquina. Isso permite vários estados de operação com gerenciamento fácil.

Na interação com o controle de motion, presente nas unidades de controle c520, c550 e c750, os acionamentos por inversores são integrados no controle principal.

Os módulos de software do Lenze FAST Application Software Toolbox são usados no próprio controle de máquina. Isso simplifica significativamente a engenharia da máquina.



## Dados técnicos

Versão	v200 protec		v800 protec			
Diagonal da tela	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")
Resolução (pixels)	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080	
Tipo do processador	-		Intel® Celeron® Processador 2980U (2M Cache, 1,60 GHz)		Intel® Core™ i5-4300U Processador (3M Cache, 1,90 ... 2,90 GHz)	
Interfaces (traseira)	3x USB 2.0 1x HDMI 1x porta de display		2x USB 3.0 1x USB 2.0 2x Ethernet 1000 Mbps			
Sistema operacional	-		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC			
Touchscreen	Superfície de vidro capacitiva, multitouch					
Grau de proteção	IP65					