

Teljesítményveszteség								
0; 25	f; l	%	2.2	1.8	1.1	0.8	0.8	
0; 50	f; l	%	2.2	1.8	1.2	0.9	1.0	
0; 100	f; l	%	2.4	2.0	1.5	1.2	1.3	
50; 25	f; l	%	2.2	1.8	1.1	0.8	0.9	
50; 50	f; l	%	2.3	1.9	1.3	1.0	1.1	
50; 100	f; l	%	2.6	2.2	1.7	1.4	1.6	
90; 50	f; l	%	2.4	2.0	1.3	1.1	1.2	
90; 100	f; l	%	2.9	2.5	1.9	1.7	1.9	
Készenléti állapotban		%	0.9	0.6	0.4	0.2	0.1	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY							
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803							
Termék típuszáma			I41AE125B	I41AE137B	I41AE175B	I41AE215B	I41AE222B	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.9	1.6	2.6	3.6	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.75	1.5	2.2	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	2.4	4.2	7	9.6	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45					
Névleges tápfrekvencia		Hz	50					
Névleges tápfeszültség		V	230					
Kapcsolási frekvencia		kHz	4					
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.71	3.3	4.44	

Munkapont (f; l) f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
 Teljesítményveszteség A teljesítményveszteségek az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
 Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményveszteségei az interneten található kiegészítő termékdokumentációban található.

Teljesítményveszteség													
0; 25	f; l	%	2.2	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.1	1.1	0.9	1.1	0.8
0; 50	f; l	%	2.2	2.2	1.8	1.8	1.7	1.8	1.2	1.2	1.1	1.3	0.9
0; 100	f; l	%	2.4	2.4	2.0	2.0	1.9	2.1	1.5	1.6	1.4	1.6	1.2
50; 25	f; l	%	2.2	2.3	1.8	1.8	1.7	1.9	1.1	1.1	1.0	1.2	0.8
50; 50	f; l	%	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.9	1.3	1.3	1.1	1.4	1.0
50; 100	f; l	%	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	2.3	1.7	1.7	1.6	1.8	1.4
90; 50	f; l	%	2.4	2.4	2.0	2.0	1.8	2.0	1.3	1.4	1.2	1.4	1.1
90; 100	f; l	%	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7
Készenléti állapotban		%	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803										
Termék típuszáma			I51AE125B	I51AE125D	I51AE137B	I51AE137D	I51AE155B	I51AE155D	I51AE175B	I51AE175D	I51AE211B	I51AE211D	I51AE215B
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.6	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6	1.6	2.2	2.2	2.6
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.25	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	1.7	2.4	2.4	3.2	3.2	4.2	4.2	6	6	7
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	230										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.697	0.977	0.977	1.19	1.19	1.71	1.71	2.29	2.29	3.3

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	1.0	0.8	0.9	1.1	0.7	3.1	3.3	2.2	1.9	1.2	1.1	
0; 50	f; l	%	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	3.1	3.4	2.3	2.0	1.3	1.3	
0; 100	f; l	%	1.4	1.3	1.4	1.8	1.7	3.3	3.6	2.6	2.3	1.6	1.6	
50; 25	f; l	%	1.0	0.9	1.0	1.2	0.8	3.1	3.4	2.2	1.9	1.3	1.2	
50; 50	f; l	%	1.2	1.1	1.2	1.5	1.1	3.2	3.4	2.4	2.1	1.4	1.3	
50; 100	f; l	%	1.6	1.6	1.6	2.2	1.9	3.5	3.7	2.8	2.5	1.8	1.8	
90; 50	f; l	%	1.3	1.2	1.3	1.6	1.2	3.3	3.5	2.5	2.2	1.5	1.5	
90; 100	f; l	%	1.8	1.9	1.9	2.5	2.3	3.7	3.9	2.9	2.8	2.1	2.1	
Készenléti állapotban		%	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803											
Termék típuszáma			I51AE215D	I51AE222B	I51AE222D	I51AE240C	I51AE255C	I51AE137F	I51AE155F	I51AE175F	I51AE211F	I51AE215F	I51AE222F	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	2.6	3.6	3.6	6.4	8.7	0.9	1.2	1.6	2.2	2.6	3.8	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	1.5	2.2	2.2	4	5.5	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	
Névleges kimeneti áramerősség		A	7	9.6	9.6	16.5	23	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	230					400						
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	3.3	4.44	4.44	7.38	9.95	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	

Teljesítményvesztés												
0; 25	f; I	%	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	
0; 50	f; I	%	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.7	
0; 100	f; I	%	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.2	1.2	1.0	1.0	
50; 25	f; I	%	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	
50; 50	f; I	%	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9	0.7	0.7	
50; 100	f; I	%	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	
90; 50	f; I	%	1.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	
90; 100	f; I	%	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	
Készenléti állapotban		%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hatékonyági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803											
Termék típuszáma			I51AE230F	I51BE230F	I51AE240F	I51BE240F	I51AE255F	I51AE275F	I51BE275F	I51AE311F	I51BE311F	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	4.9	4.9	6.4	6.4	8.7	11	11	16	16	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	3	3	4	4	5.5	7.5	7.5	11	11	
Névleges kimeneti áramerősség		A	7.3	7.3	9.5	9.5	13	16.5	16.5	23.5	23.5	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45									
Névleges tápfrekvencia		Hz	50									
Névleges tápfeszültség		V	400									
Kapcsolási frekvencia		kHz	4									
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	5.85	5.85	7.38	7.38	9.95	14.4	14.4	19.5	19.5	

Munkapont (f; I)

f = relatív motorállórész-frekvencia; I = relatív nyomatéktermelő áram

Teljesítményvesztés

A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; I) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.

Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	2.5	1.1	1.9	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	2.2	1.9	
0; 50	f; l	%	2.6	1.2	1.9	1.3	1.3	1.0	1.0	1.1	1.0	2.3	2.1	
0; 100	f; l	%	2.8	1.5	2.2	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	2.6	2.4	
50; 25	f; l	%	2.6	1.1	2.0	1.2	1.2	0.9	0.9	1.0	0.9	2.2	1.9	
50; 50	f; l	%	2.7	1.3	2.0	1.4	1.4	1.1	1.2	1.2	1.1	2.4	2.1	
50; 100	f; l	%	3.1	1.9	2.3	1.9	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	2.7	2.5	
90; 50	f; l	%	2.9	1.5	2.1	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	1.3	2.4	2.2	
90; 100	f; l	%	3.6	2.4	2.4	2.1	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9	2.6	2.4	
Készenléti állapotban		%	0.9	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA											
Cégjegyzékszám			-											
Termék típuszáma			I51AP137A	I51AP175A	I51AP137D	I51AP175D	I51AP211D	I51AP215D	I51AP222D	I51AP230C	I51AP240C	I51AP175F	I51AP211F	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.9	1.6	0.9	1.6	2.3	2.6	3.6	4.5	6.2	1.6	2.1	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.37	0.75	0.37	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	0.75	1.1	
Névleges kimeneti áramerősség		A	2.4	4.2	2.4	4.2	6	7	9.6	12	16.5	2.4	3.2	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	120				230				400			
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	1.71	0.977	1.71	2.29	3.3	4.44	5.85	7.38	1.71	2.29	

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	1.3		1.2		1.4		1.3		1.0			
0; 50	f; l	%	1.4		1.3		1.5		1.4		1.1			
0; 100	f; l	%	1.7		1.6		1.8		1.8		1.6			
50; 25	f; l	%	1.3		1.2		1.4		1.3		1.0			
50; 50	f; l	%	1.5		1.3		1.6		1.5		1.2			
50; 100	f; l	%	1.8		1.7		2.0		1.9		1.8			
90; 50	f; l	%	1.5		1.4		1.6		1.6		1.3			
90; 100	f; l	%	1.8		1.7		1.9		1.9		1.8			
Készenléti állapotban		%	0.2		0.1		0.1		0.1		0.1			
Hatékonysági szint			IE2		IE2		IE2		IE2		IE2			
Gyártó neve			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA											
Cégjegyzékszám			-											
Termék típuszáma			I51AP215F			I51AP222F			I51AP230F			I51AP240F		I51AP255F
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	2.6			3.8			4.9			6.4		8.7
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	1.5			2.2			3			4		5.5
Névleges kimeneti áramerősség		A	3.9			5.6			7.3			9.5		13
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	400											
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	3.3			4.44			5.85			7.38		9.95

Munkapont (f; l) f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
 Teljesítményveszteség A teljesítményveszteségek az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
 Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményveszteségei az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményvesztés															
0; 25	f; l	%	2.7	1.9	1.1	1.0	2.2	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.1		
0; 50	f; l	%	2.7	1.9	1.3	1.1	2.2	2.2	1.8	1.8	1.7	1.8	1.2		
0; 100	f; l	%	2.9	2.2	1.6	1.5	2.4	2.4	2.0	2.0	1.9	2.1	1.5		
50; 25	f; l	%	2.7	2.0	1.2	1.0	2.2	2.3	1.8	1.8	1.7	1.9	1.1		
50; 50	f; l	%	2.8	2.0	1.3	1.2	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.9	1.3		
50; 100	f; l	%	3.1	2.3	1.8	1.7	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	2.3	1.7		
90; 50	f; l	%	2.9	2.1	1.4	1.3	2.4	2.4	2.0	2.0	1.8	2.0	1.3		
90; 100	f; l	%	3.3	2.6	2.0	1.9	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.4	1.9		
Készenléti állapotban		%	0.9	0.6	0.4	0.3	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4		
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2		
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			I55AE125A	I55AE137A	I55AE175A	I55AE211A	I55AE125B	I55AE125D	I55AE137B	I55AE137D	I55AE155B	I55AE155D	I55AE175B		
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.9	1.6	2.2	0.6	0.6	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6		
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.75	1.1	0.25	0.25	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75		
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	2.4	4.2	6	1.7	1.7	2.4	2.4	3.2	3.2	4.2		
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45												
Névleges tápfrekvencia		Hz	50												
Névleges tápfeszültség		V	120					230							
Kapcsolási frekvencia		kHz	4												
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.71	2.29	0.697	0.697	0.977	0.977	1.19	1.19	1.71		

Teljesítményvesztés															
0; 25	f; l	%	1.1	0.9	1.1	0.8	1.0	0.8	0.9	1.1	0.7	3.1	3.3		
0; 50	f; l	%	1.2	1.1	1.3	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	3.1	3.4		
0; 100	f; l	%	1.6	1.4	1.6	1.2	1.4	1.3	1.4	1.8	1.7	3.3	3.6		
50; 25	f; l	%	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0	0.9	1.0	1.2	0.8	3.1	3.4		
50; 50	f; l	%	1.3	1.1	1.4	1.0	1.2	1.1	1.2	1.5	1.1	3.2	3.4		
50; 100	f; l	%	1.7	1.6	1.8	1.4	1.6	1.6	1.6	2.2	1.9	3.5	3.7		
90; 50	f; l	%	1.4	1.2	1.4	1.1	1.3	1.2	1.3	1.6	1.2	3.3	3.5		
90; 100	f; l	%	1.9	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	2.5	2.3	3.7	3.9		
Készenléti állapotban		%	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5		
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2		
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			I55AE175D	I55AE211B	I55AE211D	I55AE215B	I55AE215D	I55AE222B	I55AE222D	I55AE240C	I55AE255C	I55AE137F	I55AE155F		
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	1.6	2.2	2.2	2.6	2.6	3.6	3.6	6.4	8.7	0.9	1.2		
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.75	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	2.2	4	5.5	0.37	0.55		
Névleges kimeneti áramerősség		A	4.2	6	6	7	7	9.6	9.6	16.5	23	1.3	1.8		
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45												
Névleges tápfrekvencia		Hz	50												
Névleges tápfeszültség		V	230									400			
Kapcsolási frekvencia		kHz	4												
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	1.71	2.29	2.29	3.3	3.3	4.44	4.44	7.38	9.95	0.977	1.19		

Teljesítményvesztés													
0; 25	f; l	%	2.2	1.9	1.2	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7
0; 50	f; l	%	2.3	2.0	1.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.8
0; 100	f; l	%	2.6	2.3	1.6	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.2	1.2
50; 25	f; l	%	2.2	1.9	1.3	1.2	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.7
50; 50	f; l	%	2.4	2.1	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9
50; 100	f; l	%	2.8	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.4	1.4
90; 50	f; l	%	2.5	2.2	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.9
90; 100	f; l	%	2.9	2.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
Készenléti állapotban		%	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			I55AE175F	I55AE211F	I55AE215F	I55AE222F	I55AE230F	I55BE230F	I55AE240F	I55BE240F	I55AE255F	I55AE275F	I55BE275F
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	1.6	2.2	2.6	3.8	4.9	4.9	6.4	6.4	8.7	11	11
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.75	1.1	1.5	2.2	3	3	4	4	5.5	7.5	7.5
Névleges kimeneti áramerősség		A	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	7.3	9.5	9.5	13	16.5	16.5
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	1.71	2.29	3.3	4.44	5.85	5.85	7.38	7.38	9.95	14.4	14.4

Teljesítményvesztés													
0; 25	f; l	%	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
0; 50	f; l	%	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
0; 100	f; l	%	1.0	1.0	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.3
50; 25	f; l	%	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
50; 50	f; l	%	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7
50; 100	f; l	%	1.2	1.2	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.5	1.5
90; 50	f; l	%	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8
90; 100	f; l	%	1.5	1.4	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.9	1.7
Készenléti állapotban		%	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			I55AE311F	I55BE311F	I55AE315F	I55AE318F	I55AE322F	I55AE330F	I55AE337F	I55AE345F	I55AE355F	I55AE375F	I55AE390F
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	16	16	22	27	32	41	51	60	75	100	121
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	11	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
Névleges kimeneti áramerősség		A	23.5	23.5	32	40	47	61	76	89	110	150	180
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	19.5	19.5	23.9	28.3	38.2	47	56.2	68.4	92.8	111	135

Teljesítményvesztés			
0; 25	f; I	%	0.3
0; 50	f; I	%	0.5
0; 100	f; I	%	0.9
50; 25	f; I	%	0.4
50; 50	f; I	%	0.5
50; 100	f; I	%	1.1
90; 50	f; I	%	0.6
90; 100	f; I	%	1.5
Készenléti állapotban		%	0.0
Hatékonyági szint			IE2
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803
Termék típuszáma			I55AE411F
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	142
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	110
Névleges kimeneti áramerősség		A	212
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45
Névleges tápfrekvencia		Hz	50
Névleges tápfeszültség		V	400
Kapcsolási frekvencia		kHz	2
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	162

Érvényesség Az előírások az I5D□E□□□□ típusazonosítóval rendelkező, I5C vezérlőegységgel kombinált teljesítményegységekre is vonatkoznak....
Munkapont (f; I) f = relatív motorállórész-frekvencia; I = relatív nyomatéktermelő áram
Teljesítményvesztés A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; I) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztésével az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatók.

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	1.9	1.0	0.9	1.9	2.1	1.8	1.8	1.1	1.2	1.0	1.1	
0; 50	f; l	%	1.9	1.1	1.1	1.9	2.1	1.9	1.9	1.3	1.3	1.2	1.2	
0; 100	f; l	%	2.1	1.5	1.4	2.1	2.3	2.1	2.1	1.6	1.7	1.6	1.6	
50; 25	f; l	%	2.0	1.1	1.0	2.0	2.1	1.9	1.9	1.2	1.2	1.1	1.1	
50; 50	f; l	%	2.0	1.3	1.2	2.0	2.2	2.0	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	
50; 100	f; l	%	2.3	1.8	1.8	2.3	2.5	2.3	2.3	1.9	1.9	1.8	1.8	
90; 50	f; l	%	2.1	1.4	1.4	2.1	2.3	2.2	2.1	1.5	1.5	1.4	1.4	
90; 100	f; l	%	2.6	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.4	2.3	2.0	2.3	2.0	
Készenléti állapotban		%	0.6	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA											
Cégjegyzékszám			-											
Termék típuszáma			I55AP137A	I55AP175A	I55AP211A	I55AP137B	I55AP137D	I55AP155B	I55AP155D	I55AP175B	I55AP175D	I55AP211B	I55AP211D	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.9	1.6	2.3	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6	1.6	2.3	2.3	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.37	0.75	1.1	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	
Névleges kimeneti áramerősség		A	2.4	4.2	6	2.4	2.4	3.2	3.2	4.2	4.2	6	6	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	120					230						
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.977	1.71	2.29	0.977	0.977	1.19	1.19	1.71	1.71	2.29	2.29	

Teljesítményveszteség													
0; 25	f; l	%	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	1.3	1.3
0; 50	f; l	%	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.7	1.6
0; 100	f; l	%	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	2.8	2.7
50; 25	f; l	%	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	1.4	1.3
50; 50	f; l	%	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	0.8	0.8	1.8	1.8
50; 100	f; l	%	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.4	1.5	3.1	3.1
90; 50	f; l	%	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	2.0	1.9
90; 100	f; l	%	2.1	1.8	2.2	1.9	1.8	1.8	1.9	1.6	1.8	3.2	3.2
Készenléti állapotban		%	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA										
Cégjegyzékszám			-										
Termék típuszáma			I55AP215B	I55AP215D	I55AP222B	I55AP222D	I55AP230C	I55AP240C	I55AP255C	I55AP275C	I55AP311C	I55AP315C	I55AP318C
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	2.6	2.6	3.6	3.6	4.5	6.2	8.7	10.9	15.8	20.8	26.2
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	1.5	1.5	2.2	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5
Névleges kimeneti áramerősség		A	7	7	9.6	9.6	12	16.5	23	29	42	54	68
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	230										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	3.3	3.3	4.44	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	19.5	23.9

Teljesítményvesztés														
0; 25	f; l	%	4.1	3.2	2.1	1.9	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	
0; 50	f; l	%	4.1	3.2	2.2	2.1	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	0.9	0.8	
0; 100	f; l	%	4.3	3.5	2.5	2.4	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.3	1.2	
50; 25	f; l	%	4.1	3.2	2.1	1.9	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	0.8	0.7	
50; 50	f; l	%	4.1	3.3	2.3	2.1	1.5	1.3	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	
50; 100	f; l	%	4.4	3.6	2.7	2.5	1.9	1.7	1.9	1.8	1.8	1.5	1.4	
90; 50	f; l	%	4.2	3.4	2.3	2.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.1	1.0	
90; 100	f; l	%	4.0	3.4	2.5	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	
Készenléti állapotban		%	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	
Hatékonyági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve	Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA													
Cégjegyzékszám	-													
Termék típuszáma			I55AP137F	I55AP155F	I55AP175F	I55AP211F	I55AP215F	I55AP222F	I55AP230F	I55AP240F	I55AP255F	I55AP275F	I55AP311F	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.9	1.2	1.6	2.1	2.6	3.8	4.9	6.4	8.7	11	15.8	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	400											
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	
Teljesítményvesztés														
0; 25	f; l	%	0.8	0.8	0.6	3.1	1.3	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	
0; 50	f; l	%	1.0	1.0	0.8	3.3	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	
0; 100	f; l	%	1.5	1.5	1.2	3.5	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.4	
50; 25	f; l	%	0.8	0.8	0.7	3.2	1.3	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	
50; 50	f; l	%	1.0	1.0	0.8	3.3	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	
50; 100	f; l	%	1.6	1.7	1.4	3.6	1.6	1.3	1.1	1.1	1.2	1.0	1.5	
90; 50	f; l	%	1.1	1.1	0.9	3.3	1.4	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	
90; 100	f; l	%	1.6	1.7	1.5	3.7	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.2	1.6	
Készenléti állapotban		%	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Hatékonyági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve	Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA													
Cégjegyzékszám	-													
Termék típuszáma			I55AP315F	I55AP318F	I55AP322F	I55AP175G	I55AP215G	I55AP222G	I55AP240G	I55AP255G	I55AP275G	I55AP311G	I55AP315G	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	21.5	26.8	31.5	1.7	2.7	3.9	6.1	9.1	11.1	17.1	22.1	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	15	18.5	22	0.75	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	15	
Névleges kimeneti áramerősség		A	32	40	47	1.7	2.7	3.9	6.1	9	11	17	22	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50				60							
Névleges tápfeszültség		V	400				600							
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	23.9	28.3	38.2	1.19	3.3	4.44	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	

Teljesítményveszteség				
0; 25	f; l	%	0.7	0.6
0; 50	f; l	%	0.9	0.7
0; 100	f; l	%	1.3	1.0
50; 25	f; l	%	0.7	0.6
50; 50	f; l	%	0.9	0.7
50; 100	f; l	%	1.3	1.1
90; 50	f; l	%	0.9	0.7
90; 100	f; l	%	1.5	1.2
Készenléti állapotban		%	0.0	0.0
Hatékonyági szint			IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA			
Cégjegyzékszám	-			
Termék típuszáma			I55AP318G	I55AP322G
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	27.2	32.2
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	18.5	22
Névleges kimeneti áramerősség		A	27	32
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C		45
Névleges tápfrekvencia		Hz		60
Névleges tápfeszültség		V		600
Kapcsolási frekvencia		kHz		4
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	28.3	38.2

Munkapont (f; l)

f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram

Teljesítményveszteség

A teljesítményveszteségek az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.

Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményveszteségei az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményveszteség													
0; 25	f; l	%	4.2	3.3	2.3	1.7	1.2	1.1	1.4	1.4	0.9	0.9	
0; 50	f; l	%	4.2	3.4	2.4	1.9	1.4	1.3	1.6	1.5	1.0	1.1	
0; 100	f; l	%	4.4	3.6	2.8	2.2	1.7	1.6	2.0	1.9	1.4	1.6	
50; 25	f; l	%	4.2	3.4	2.3	1.7	1.2	1.1	1.4	1.4	0.9	0.9	
50; 50	f; l	%	4.2	3.4	2.5	1.9	1.4	1.3	1.6	1.6	1.0	1.2	
50; 100	f; l	%	4.5	3.7	2.8	2.3	1.8	1.7	2.2	2.1	1.5	1.8	
90; 50	f; l	%	4.3	3.4	2.5	2.0	1.4	1.4	1.7	1.7	1.1	1.2	
90; 100	f; l	%	4.5	3.8	2.9	2.4	1.9	1.9	2.5	2.3	1.7	2.0	
Készenléti állapotban		%	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
Hatékonyági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803										
Termék típuszáma			E84DGDVB3714	E84DGDVB5514	E84DGDVB7514	E84DGDVB1124	E84DGDVB1524	E84DGDVB2224	E84DGDVB3024	E84DGDVB4024	E84DGDVB5524	E84DGDVB7524	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.8	1.1	1.5	2	2.4	3.4	4.4	5.7	7.8	9.9	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	4.44	5.85	9.95	9.95	

Érvényesség A specifikációk a Z \square 5... típusazonosítóval ellátott, falra szerelhető 8400 motec-re is vonatkoznak, és a motor azonos indikatív névleges kimeneti teljesítményével.
Munkapont (f; l) f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
Teljesítményveszteség A teljesítményveszteségek az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményveszteségei az interneten található kiegészítő termékdokumentációban található.

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	5.2	3.3	2.5	1.5	1.3	1.0	0.8	4.2	3.0	1.8	1.4	
0; 50	f; l	%	5.3	3.4	2.6	1.7	1.4	1.1	0.9	4.2	3.0	1.9	1.5	
0; 100	f; l	%	5.6	3.6	2.9	2.0	1.8	1.4	1.2	4.4	3.2	2.1	1.7	
50; 25	f; l	%	5.4	3.5	2.7	1.6	1.4	1.1	0.9	4.3	3.1	1.8	1.4	
50; 50	f; l	%	5.6	3.6	2.9	1.9	1.8	1.4	1.2	4.3	3.1	2.0	1.6	
50; 100	f; l	%	6.4	4.5	3.8	2.9	2.7	2.3	2.2	4.7	3.6	2.4	2.0	
90; 50	f; l	%	6.1	4.2	3.6	2.5	2.3	1.9	1.8	4.5	3.4	2.2	1.8	
90; 100	f; l	%	2.2	1.7	1.9	1.8	1.9	1.6	1.7	1.5	1.8	1.7	1.8	
Készenléti állapotban		%	1.4	1.0	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	1.0	0.8	0.6	0.6	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA											
Cégjegyzékszám			-											
Termék típuszáma			E84AVB□E251	E84AVB□E371	E84AVB□E551	E84AVB□E751	E84AVB□E112	E84AVB□E152	E84AVB□E222	E84AVB□E371	E84AVB□E551	E84AVB□E751	E84AVB□E112	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.2	1.6	2.1	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	230						400					
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29	

Teljesítményveszteség													
0; 25	f; l	%		0.9				0.7				0.6	
0; 50	f; l	%		1.0				0.8				0.6	
0; 100	f; l	%		1.2				1.0				0.8	
50; 25	f; l	%		1.0				0.8				0.6	
50; 50	f; l	%		1.1				0.9				0.8	
50; 100	f; l	%		1.5				1.3				1.2	
90; 50	f; l	%		1.3				1.1				1.0	
90; 100	f; l	%		1.5				1.5				1.6	
Készenléti állapotban		%		0.4				0.3				0.2	
Hatékonysági szint				IE2				IE2				IE2	
Gyártó neve			Lenze Americas · 630 Douglas Street · Uxbridge, MA 01569 · USA										
Cégjegyzékszám			-										
Termék típuszáma			E84AVB□E1524				E84AVB□E2224				E84AVB□E3024		
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	2.5				3.6				4.8		
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	1.5				2.2				3		
Névleges kimeneti áramerősség		A	3.9				5.6				7.3		
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	3.3				4.44				5.85		

□ Munkapont (f; l)
Teljesítményveszteség

Hely a termékváltozatok jelölésére
f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
A teljesítményveszteségek az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményveszteségei az interneten található kiegészítő termékdokumentációban található.

Teljesítményvesztés														
0; 25	f; l	%	3.5	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.0	5.1	4.2	2.7	2.3	
0; 50	f; l	%	3.5	2.8	2.7	1.9	1.7	1.3	1.1	5.1	4.2	2.8	2.5	
0; 100	f; l	%	3.7	3.0	2.9	2.2	2.0	1.6	1.5	5.3	4.4	3.1	2.8	
50; 25	f; l	%	3.6	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.1	5.1	4.2	2.7	2.4	
50; 50	f; l	%	3.6	2.9	2.8	2.0	1.8	1.5	1.3	5.2	4.3	2.8	2.5	
50; 100	f; l	%	3.9	3.2	3.1	2.5	2.4	2.1	2.0	5.4	4.6	3.2	3.0	
90; 50	f; l	%	3.7	3.0	2.9	2.1	2.0	1.7	1.6	5.2	4.3	2.9	2.6	
90; 100	f; l	%	4.2	3.5	3.5	3.0	3.1	2.9	3.1	5.5	4.7	3.4	3.1	
Készenléti állapotban		%	2.2	1.5	1.3	0.9	0.7	0.5	0.3	1.5	1.3	0.9	0.7	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY													
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803													
Termék típuszáma			E84AV□C□251 2	E84AV□C□371 2	E84AV□C□551 2	E84AV□C□751 2	E84AV□C□112 2	E84AV□C□152 2	E84AV□C□222 2	E84AV□C□371 4	E84AV□C□551 4	E84AV□C□751 4	E84AV□C□112 4	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.1	1.5	2	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	230						400					
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29	

Teljesítményvesztés													
0; 25	f; l	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
0; 50	f; l	%	2.8	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
0; 100	f; l	%	3.3	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5
50; 25	f; l	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
50; 50	f; l	%	2.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
50; 100	f; l	%	3.4	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.7
90; 50	f; l	%	2.9	1.6	1.7	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0
90; 100	f; l	%	3.6	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2	2.4	2.0	1.9	1.6	2.0
Készenléti állapotban		%	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			E84AV□C□152 4	E84AV□C□222 4	E84AV□C□302 4	E84AV□C□402 4	E84AV□C□552 4	E84AV□C□752 4	E84AV□C□113 4	E84AV□C□153 4	E84AV□C□183 4	E84AV□C□223 4	E84AV□C□303 4
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	2.4	3.5	4.6	5.9	8.1	10.3	14.7	20	24.9	29.3	38
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
Névleges kimeneti áramerősség		A	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	40	47	61
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2	38.2

Teljesítményvesztés					
0; 25	f; l	%	0.5		0.6
0; 50	f; l	%	0.7		0.8
0; 100	f; l	%	1.2		1.4
50; 25	f; l	%	0.5		0.6
50; 50	f; l	%	0.7		0.8
50; 100	f; l	%	1.3		1.6
90; 50	f; l	%	0.8		1.0
90; 100	f; l	%	1.6		1.9
Készenléti állapotban		%	0.0		0.0
Hatékonyági szint			IE2		IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY				
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803				
Termék típuszáma			E84AV□C□3734	E84AV□C□4534	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	47.4		55.5
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	37		45
Névleges kimeneti áramerősség		A	76		89
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C		45	
Névleges tápfrekvencia		Hz		50	
Névleges tápfeszültség		V		400	
Kapcsolási frekvencia		kHz		4	
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	56.2		56.2

□
Munkapont (f; l)
Teljesítményvesztés

Hely a termékváltozatok jelölésére

f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram

A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.

Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatók.

Teljesítményvesztés														
0; 25	f; l	%	3.5	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.0	5.1	4.2	2.7	2.3	
0; 50	f; l	%	3.5	2.8	2.7	1.9	1.7	1.3	1.1	5.1	4.2	2.8	2.5	
0; 100	f; l	%	3.7	3.0	2.9	2.2	2.0	1.6	1.5	5.3	4.4	3.1	2.8	
50; 25	f; l	%	3.6	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.1	5.1	4.2	2.7	2.4	
50; 50	f; l	%	3.6	2.9	2.8	2.0	1.8	1.5	1.3	5.2	4.3	2.8	2.5	
50; 100	f; l	%	3.9	3.2	3.1	2.5	2.4	2.1	2.0	5.4	4.6	3.2	3.0	
90; 50	f; l	%	3.7	3.0	2.9	2.1	2.0	1.7	1.6	5.2	4.3	2.9	2.6	
90; 100	f; l	%	4.2	3.5	3.5	3.0	3.1	2.9	3.1	5.5	4.7	3.4	3.1	
Készenléti állapotban		%	2.2	1.5	1.3	0.9	0.7	0.5	0.3	1.5	1.3	0.9	0.7	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY													
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803													
Termék típuszáma			E84AV□C□251 2	E84AV□C□371 2	E84AV□C□551 2	E84AV□C□751 2	E84AV□C□112 2	E84AV□C□152 2	E84AV□C□222 2	E84AV□C□371 4	E84AV□C□551 4	E84AV□C□751 4	E84AV□C□112 4	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.1	1.5	2	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	230						400					
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29	

Teljesítményvesztés													
0; 25	f; l	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
0; 50	f; l	%	2.8	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
0; 100	f; l	%	3.3	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5
50; 25	f; l	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
50; 50	f; l	%	2.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
50; 100	f; l	%	3.4	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.7
90; 50	f; l	%	2.9	1.6	1.7	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0
90; 100	f; l	%	3.6	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2	2.4	2.0	1.9	1.6	2.0
Készenléti állapotban		%	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			E84AV□C□152 4	E84AV□C□222 4	E84AV□C□302 4	E84AV□C□402 4	E84AV□C□552 4	E84AV□C□752 4	E84AV□C□113 4	E84AV□C□153 4	E84AV□C□183 4	E84AV□C□223 4	E84AV□C□303 4
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	2.4	3.5	4.6	5.9	8.1	10.3	14.7	20	24.9	29.3	38
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
Névleges kimeneti áramerősség		A	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	40	47	61
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2	38.2

Teljesítményvesztés					
0; 25	f; l	%	0.5		0.6
0; 50	f; l	%	0.7		0.8
0; 100	f; l	%	1.2		1.4
50; 25	f; l	%	0.5		0.6
50; 50	f; l	%	0.7		0.8
50; 100	f; l	%	1.3		1.6
90; 50	f; l	%	0.8		1.0
90; 100	f; l	%	1.6		1.9
Készenléti állapotban		%	0.0		0.0
Hatékonyági szint			IE2		IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY				
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803				
Termék típuszáma			E84AV□C□3734		E84AV□C□4534
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	47.4		55.5
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	37		45
Névleges kimeneti áramerősség		A	76		89
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C		45	
Névleges tápfrekvencia		Hz		50	
Névleges tápfeszültség		V		400	
Kapcsolási frekvencia		kHz		4	
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	56.2		56.2

□
Munkapont (f; l)
Teljesítményvesztés

Hely a termékváltozatok jelölésére
f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	3.5	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.0	5.1	4.2	2.7	2.3	
0; 50	f; l	%	3.5	2.8	2.7	1.9	1.7	1.3	1.1	5.1	4.2	2.8	2.5	
0; 100	f; l	%	3.7	3.0	2.9	2.2	2.0	1.6	1.5	5.3	4.4	3.1	2.8	
50; 25	f; l	%	3.6	2.8	2.7	1.8	1.6	1.2	1.1	5.1	4.2	2.7	2.4	
50; 50	f; l	%	3.6	2.9	2.8	2.0	1.8	1.5	1.3	5.2	4.3	2.8	2.5	
50; 100	f; l	%	3.9	3.2	3.1	2.5	2.4	2.1	2.0	5.4	4.6	3.2	3.0	
90; 50	f; l	%	3.7	3.0	2.9	2.1	2.0	1.7	1.6	5.2	4.3	2.9	2.6	
90; 100	f; l	%	4.2	3.5	3.5	3.0	3.1	2.9	3.1	5.5	4.7	3.4	3.1	
Készenléti állapotban		%	2.2	1.5	1.3	0.9	0.7	0.5	0.3	1.5	1.3	0.9	0.7	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY													
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803													
Termék típuszáma			E84AV□C□251 2	E84AV□C□371 2	E84AV□C□551 2	E84AV□C□751 2	E84AV□C□112 2	E84AV□C□152 2	E84AV□C□222 2	E84AV□C□371 4	E84AV□C□551 4	E84AV□C□751 4	E84AV□C□112 4	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.9	1.1	1.4	2	2.5	3.4	0.8	1.1	1.5	2	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	0.37	0.55	0.75	1.1	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	2.4	3	4	5.5	7	9.5	1.3	1.8	2.4	3.2	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	230						400					
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	2.29	3.3	4.44	0.977	1.19	1.71	2.29	

Teljesítményveszteség													
0; 25	f; l	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
0; 50	f; l	%	2.8	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
0; 100	f; l	%	3.3	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5
50; 25	f; l	%	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
50; 50	f; l	%	2.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
50; 100	f; l	%	3.4	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.7
90; 50	f; l	%	2.9	1.6	1.7	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0
90; 100	f; l	%	3.6	2.1	2.3	2.5	2.5	2.2	2.4	2.0	1.9	1.6	2.0
Készenléti állapotban		%	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			E84AV□C□152 4	E84AV□C□222 4	E84AV□C□302 4	E84AV□C□402 4	E84AV□C□552 4	E84AV□C□752 4	E84AV□C□113 4	E84AV□C□153 4	E84AV□C□183 4	E84AV□C□223 4	E84AV□C□303 4
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	2.4	3.5	4.6	5.9	8.1	10.3	14.7	20	24.9	29.3	38
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
Névleges kimeneti áramerősség		A	3.9	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	40	47	61
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	28.3	38.2	38.2

Teljesítményvesztés					
0; 25	f; l	%	0.5		0.6
0; 50	f; l	%	0.7		0.8
0; 100	f; l	%	1.2		1.4
50; 25	f; l	%	0.5		0.6
50; 50	f; l	%	0.7		0.8
50; 100	f; l	%	1.3		1.6
90; 50	f; l	%	0.8		1.0
90; 100	f; l	%	1.6		1.9
Készenléti állapotban		%	0.0		0.0
Hatékonyági szint			IE2		IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY				
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803				
Termék típuszáma			E84AV□C□3734	E84AV□C□4534	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	47.4		55.5
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	37		45
Névleges kimeneti áramerősség		A	76		89
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C		45	
Névleges tápfrekvencia		Hz		50	
Névleges tápfeszültség		V		400	
Kapcsolási frekvencia		kHz		4	
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	56.2		56.2

□
Munkapont (f; l)
Teljesítményvesztés

Hely a termékváltozatok jelölésére
f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményvesztés							
0; 25	f; I	%	3.6	1.8	1.5	1.4	0.7
0; 50	f; I	%	3.8	2.0	1.6	1.5	0.9
0; 100	f; I	%	4.2	2.3	2.0	1.9	1.2
50; 25	f; I	%	3.7	1.8	1.5	1.4	0.8
50; 50	f; I	%	3.8	2.0	1.7	1.6	0.9
50; 100	f; I	%	4.2	2.4	2.1	2.0	1.4
90; 50	f; I	%	3.9	2.1	1.7	1.6	1.0
90; 100	f; I	%	4.3	2.5	2.2	2.1	1.5
Készenléti állapotban		%	1.6	0.8	0.5	0.4	0.2
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY						
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803						
Termék típuszáma			E84D□□□□7514	E84D□□□□1524	E84D□□□□3024	E84D□□□□4024	E84D□□□□7524
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	1.5	2.4	4.6	5.9	10
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.75	1.5	3	4	7.5
Névleges kimeneti áramerősség		A	2.4	3.9	7.3	9.5	16
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45				
Névleges tápfrekvencia		Hz	50				
Névleges tápfeszültség		V	400				
Kapcsolási frekvencia		kHz	4				
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	1.71	3.3	5.85	7.38	14.4

□ Munkapont (f; I)
Teljesítményvesztés

Hely a termékváltozatok jelölésére

f = relatív motorállórész-frekvencia; I = relatív nyomatéktermelő áram

A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; I) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.

Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	4.3	2.9	1.7	1.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
0; 50	f; l	%	4.4	3.1	1.9	1.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0; 100	f; l	%	4.6	3.5	2.2	1.8	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
50; 25	f; l	%	4.4	3.0	1.8	1.4	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50; 50	f; l	%	4.4	3.2	1.9	1.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
50; 100	f; l	%	4.7	3.7	2.3	1.9	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
90; 50	f; l	%	4.5	3.3	2.0	1.6	1.1	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
90; 100	f; l	%	4.9	4.0	2.5	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
Készenléti állapotban		%	1.2	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803											
Termék típuszáma			EVF9321	EVF9322	EVF9323	EVF9324	EVF9325	EVF9326	EVF9327	EVF9328	EVF9329	EVF9330	EVF9331	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	1	1.7	2.7	4.8	9	16.3	22.2	32.6	41.6	61.7	76.2	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.37	0.75	1.5	3	5.5	11	15	22	30	45	55	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.5	2.5	3.9	7	13	23.5	32	47	59	89	110	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	40											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	400											
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.977	1.71	3.3	5.85	9.95	19.5	23.9	38.2	47	68.4	92.8	

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%				0.5							0.4	
0; 50	f; l	%				0.7							0.5	
0; 100	f; l	%				1.2							1.0	
50; 25	f; l	%				0.5							0.4	
50; 50	f; l	%				0.8							0.6	
50; 100	f; l	%				1.4							1.2	
90; 50	f; l	%				0.9							0.7	
90; 100	f; l	%				1.7							1.5	
Készenléti állapotban		%				0.1							0.1	
Hatékonysági szint						IE2							IE2	
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803											
Termék típuszáma						EVF9332							EVF9333	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA				103.9							131.2	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW				75							90	
Névleges kimeneti áramerősség		A				150							180	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C								40				
Névleges tápfrekvencia		Hz								50				
Névleges tápfeszültség		V								400				
Kapcsolási frekvencia		kHz				4							2	
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA				111							135	

□ Munkapont (f; l)
Teljesítményveszteség

Hely a termékváltozatok jelölésére
f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
A teljesítményveszteségek az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményveszteségei az interneten található kiegészítő termékdokumentációban található.

Teljesítményveszteség													
0; 25	f; l	%	4.7	2.9	2.2	1.3	0.7	0.6	0.8	0.7	0.4	0.3	2.6
0; 50	f; l	%	4.7	2.9	2.3	1.4	0.9	0.7	1.0	0.8	0.5	0.4	2.7
0; 100	f; l	%	5.0	3.2	2.5	1.8	1.1	1.0	1.3	1.2	0.8	0.7	2.9
50; 25	f; l	%	4.8	3.1	2.4	1.4	0.8	0.7	0.9	0.8	0.5	0.4	2.7
50; 50	f; l	%	5.0	3.2	2.5	1.6	1.1	1.0	1.3	1.1	0.7	0.6	2.8
50; 100	f; l	%	5.9	4.1	3.1	2.3	1.7	1.7	2.2	2.1	1.5	1.4	3.2
90; 50	f; l	%	5.6	3.8	2.9	2.0	1.4	1.3	1.8	1.7	1.1	1.0	3.0
90; 100	f; l	%	4.3	4.1	4.2	3.5	3.0	2.9	3.4	3.2	2.5	2.2	4.2
Készenléti állapotban		%	0.9	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			E82□V251K2C	E82□V371K2C	E82□V551K2C	E82□V751K2C	E82□V152K2C	E82□V222K2C	E82□V302K2C	E82□V402K2C	E82□V552K2C	E82□V752K2C	E82□V551K4C
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	4.2	5.8	7.9	10	1.2
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	0.55
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.7	2.4	3	4	7	9.5	12	16.5	22.5	28.6	1.8
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	40										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	230										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	3.3	4.44	4.44	5.85	9.95	14.4	1.19

Teljesítményveszteség													
0; 25	f; l	%	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
0; 50	f; l	%	1.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
0; 100	f; l	%	1.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
50; 25	f; l	%	1.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
50; 50	f; l	%	1.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
50; 100	f; l	%	2.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
90; 50	f; l	%	2.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
90; 100	f; l	%	3.5	3.0	2.9	2.5	2.4	2.3	2.1	2.1	1.8	1.7	1.7
Készenléti állapotban		%	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			E82□V751K4C	E82□V152K4C	E82□V222K4C	E82□V302K4C	E82□V402K4C	E82□V552K4C	E82□V752K4C	E82□V113K4C	E82□V153K4B	E82□V223K4B	E82□V303K4B
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	1.6	3.1	3.7	4.8	6.2	8.5	10.8	15.4	21	30.8	38.6
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	22	30
Névleges kimeneti áramerősség		A	2.4	4.7	5.6	7.3	9.5	13	16.5	23.5	32	47	59
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	40										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	1.71	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	19.5	23.9	38.2	47

Teljesítményvesztés						
0; 25	f; I	%	0.2	0.1	0.1	0.2
0; 50	f; I	%	0.2	0.2	0.2	0.3
0; 100	f; I	%	0.4	0.4	0.4	0.5
50; 25	f; I	%	0.2	0.2	0.2	0.3
50; 50	f; I	%	0.4	0.4	0.5	0.6
50; 100	f; I	%	1.1	1.0	1.3	1.7
90; 50	f; I	%	0.8	0.8	0.9	1.2
90; 100	f; I	%	1.6	1.6	1.8	2.2
Készenléti állapotban		%	0.0	0.0	0.0	0.0
Hatékonyági szint			IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY					
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803					
Termék típuszáma			E82□V453K4B	E82□V553K4B	E82□V753K4B	E82□V903K4B
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	58.3	72	98.2	104.1
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	45	55	75	90
Névleges kimeneti áramerősség		A	89	110	150	180
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C		40		
Névleges tápfrekvencia		Hz		50		
Névleges tápfeszültség		V		400		
Kapcsolási frekvencia		kHz		4		
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	68.4	92.8	111	111

□ Hely a termékváltozatok jelölésére

Munkapont (f; I)

Teljesítményvesztés

f = relatív motorállórész-frekvencia; I = relatív nyomatéktermelő áram

A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; I) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.

Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztéssel az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményvesztés													
0; 25	f; I	%	4.7	2.9	2.6	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	
0; 50	f; I	%	4.7	2.9	2.7	1.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	
0; 100	f; I	%	5.0	3.2	2.9	1.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	
50; 25	f; I	%	4.8	3.1	2.7	1.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	
50; 50	f; I	%	5.0	3.2	2.8	1.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	
50; 100	f; I	%	5.9	4.1	3.2	2.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	
90; 50	f; I	%	5.6	3.8	3.0	2.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	
90; 100	f; I	%	4.3	4.1	2.9	2.6	2.1	2.1	2.4	2.4	2.3	2.0	
Készenléti állapotban		%	0.9	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803										
Termék típuszáma			E82MV251_2	E82MV371_2	E82MV551_4	E82MV751_4	E82MV152_4	E82MV222_4	E82MV302_4	E82MV402_4	E82MV552_4	E82MV752_4	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.7	1.0	1.4	1.9	3.0	4.4	5.8	7.5	10.2	10.8	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	
Névleges kimeneti áramerősség		A	2.0	2.9	2.1	2.9	4.6	6.7	8.8	11.4	15.6	16.5	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	40										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	230					400					
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.697	0.977	1.19	1.71	3.3	4.44	5.85	7.38	9.95	14.4	

□ Munkapont (f; I)
Teljesítményvesztés

Hely a termékváltozatok jelölésére
f = relatív motorállórész-frekvencia; I = relatív nyomatéktermelő áram
A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; I) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményvesztés														
0; 25	f; l	%	2.9	2.5	1.6	1.1	1.0	1.2	0.8	4.2	2.5	1.3	1.3	
0; 50	f; l	%	2.9	2.5	1.7	1.2	1.1	1.3	1.0	4.2	2.7	1.5	1.4	
0; 100	f; l	%	3.1	2.7	2.0	1.5	1.5	1.7	1.5	4.5	2.9	1.8	1.8	
50; 25	f; l	%	2.9	2.5	1.6	1.2	1.1	1.2	0.9	4.3	2.6	1.4	1.3	
50; 50	f; l	%	3.0	2.6	1.8	1.3	1.3	1.4	1.1	4.3	2.7	1.6	1.5	
50; 100	f; l	%	3.3	2.9	2.2	1.7	1.7	2.0	1.8	4.6	3.1	2.0	1.9	
90; 50	f; l	%	3.1	2.7	1.9	1.4	1.4	1.5	1.2	4.4	2.8	1.7	1.6	
90; 100	f; l	%	3.4	3.1	2.4	2.0	2.1	2.2	2.0	4.8	3.2	2.4	2.1	
Készenléti állapotban		%	1.5	1.3	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	1.3	0.9	0.3	0.2	
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803											
Termék típuszáma			I95AE137D	I95AE155D	I95AE175D	I95AE215D	I95AE222C	I95AE240C	I95AE255C	I95AE155F	I95AE175F	I95AE222F	I95AE240F	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	0.9	1.2	1.6	2.6	3.6	6.2	8.7	1.2	1.6	3.8	6.4	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.37	0.55	0.75	1.5	2.2	4	5.5	0.55	0.75	2.2	4	
Névleges kimeneti áramerősség		A	2.4	3.2	4.2	7	9.6	16.5	23	1.8	2.4	5.6	9.5	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	230						400					
Kapcsolási frekvencia		kHz	4											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.977	1.19	1.71	3.3	4.44	7.38	9.95	1.19	1.71	4.44	7.38	

Teljesítményvesztés													
0; 25	f; l	%	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
0; 50	f; l	%	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5
0; 100	f; l	%	1.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0
50; 25	f; l	%	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4
50; 50	f; l	%	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6
50; 100	f; l	%	1.5	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2
90; 50	f; l	%	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7
90; 100	f; l	%	1.7	1.6	1.8	1.6	1.7	1.6	1.5	1.9	1.8	1.8	1.5
Készenléti állapotban		%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY										
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803										
Termék típuszáma			I95AE275F	I95AE311F	I95AE315F	I95AE322F	I95AE330F	I95AE345F	I95AE355F	I95AE375F	I95AE390F	I95AE411F	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	11	16	22	32	41	60	75	100	121	-	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	7.5	11	15	22	30	45	55	75	90	110	
Névleges kimeneti áramerősség		A	16.5	23.5	32	47	61	89	110	150	180	212	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	45										
Névleges tápfrekvencia		Hz	50										
Névleges tápfeszültség		V	400										
Kapcsolási frekvencia		kHz	4										
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	14.4	19.5	23.9	38.2	47	68.4	92.8	111	135	162	

Munkapont (f; l)

f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram

Teljesítményvesztés

A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.

Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményvesztés													
	f; l	%	8.7	5.2	3.0	2.7	1.9	1.6	1.3	1.3	0.6	0.7	0.7
0; 25	f; l	%	8.7	5.2	3.0	2.7	1.9	1.6	1.3	1.3	0.6	0.7	0.7
0; 50	f; l	%	8.7	5.5	3.2	2.9	2.2	1.8	1.5	1.6	0.8	0.9	0.9
0; 100	f; l	%	9.0	5.9	3.7	3.4	2.8	2.4	2.1	2.3	1.2	1.4	1.4
50; 25	f; l	%	8.7	5.3	3.1	2.7	2.0	1.6	1.3	1.4	0.6	0.7	0.7
50; 50	f; l	%	8.7	5.5	3.3	3.0	2.2	1.8	1.6	1.7	0.8	1.0	1.0
50; 100	f; l	%	9.1	6.0	3.8	3.6	2.9	2.5	2.3	2.5	1.4	1.7	1.7
90; 50	f; l	%	8.8	5.5	3.3	3.1	2.3	1.9	1.7	1.7	0.9	1.1	1.1
90; 100	f; l	%	9.2	6.1	3.9	3.8	3.1	2.7	2.5	2.7	1.6	2.2	2.1
Készenléti állapotban		%	2.1	1.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY												
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803												
Termék típuszáma			E94□S□E0024	E94□S□E0034	E94□S□E0044	E94□S□E0074	E94□S□E0134	E94□S□E0174	E94□S□E0244	E94□S□E0324	E94□S□E0474	E94□S□E0594	E94□S□E0864
Látszólagos leadott teljesítmény	kVA		0.9	1.6	2.5	4.4	8.1	10.3	14.7	20	29.3	36.8	53.6
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye	kW		0.37	0.75	1.5	3	5.5	7.5	11	15	22	30	45
Névleges kimeneti áramerősség	A		1.5	2.5	4	7	13	16.5	23.5	32	47	59	86
Legnagyobb üzemi hőmérséklet	°C		45										
Névleges tápfrekvencia	Hz		50										
Névleges tápfeszültség	V		400										
Kapcsolási frekvencia	kHz		8										4
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény	kVA		0.977	1.71	3.3	4.44	9.95	14.4	19.5	23.9	38.2	38.2	56.2

Teljesítményvesztés															
	f; l	%	0.6	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8		
0; 25	f; l	%	0.6	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8		
0; 50	f; l	%	0.8	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9	0.9		
0; 100	f; l	%	1.4	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.9	1.4	1.9	1.4	1.5		
50; 25	f; l	%	0.7	1.0	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8		
50; 50	f; l	%	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	1.1		
50; 100	f; l	%	1.8	2.0	2.0	2.0	1.7	1.6	2.2	1.6	2.2	1.7	1.8		
90; 50	f; l	%	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.5	1.1	1.5	1.1	1.2		
90; 100	f; l	%	2.3	2.3	2.2	2.4	2.1	2.0	2.6	2.0	2.6	2.1	2.2		
Készenléti állapotban		%	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2		
Gyártó neve	Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY														
Cégjegyzékszám	Hannover HRB 204803														
Termék típuszáma			E94□S□E1044	E94BS□E1454	E94BS□E1724	E94BS□E2024	E94BS□E2454	E94BS□E2924	E94BS□E3664	E94BS□E4604					
Látszólagos leadott teljesítmény	kVA		64.8	90	107	126	153	182	228	287					
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye	kW		55	75	90	110	132	160	200	250					
Névleges kimeneti áramerősség	A		104	145	172	202	245	292	366	460					
Legnagyobb üzemi hőmérséklet	°C		45												
Névleges tápfrekvencia	Hz		50												
Névleges tápfeszültség	V		400												
Kapcsolási frekvencia	kHz		4									2			
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény	kVA		68.4	92.8	111	135	162	196	242	302					

□ Munkapont (f; l)
Teljesítményvesztés

Hely a termékváltozatok jelölésére
f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
A teljesítményvesztések az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményvesztései az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%	7.1	4.9	2.8	2.3	1.2	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
0; 50	f; l	%	7.1	5.1	3.0	2.5	1.4	1.1	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
0; 100	f; l	%	7.4	5.7	3.5	3.0	1.9	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.5
50; 25	f; l	%	7.1	4.9	2.8	2.3	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
50; 50	f; l	%	7.2	5.2	3.0	2.5	1.4	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
50; 100	f; l	%	7.6	5.9	3.6	3.1	2.0	1.8	1.7	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
90; 50	f; l	%	7.2	5.3	3.1	2.6	1.5	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
90; 100	f; l	%	7.8	6.2	3.8	3.3	2.3	2.1	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0
Készenléti állapotban		%	1.2	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Hatékonysági szint			IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2	IE2
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803											
Termék típuszáma			EVS9321	EVS9322	EVS9323	EVS9324	EVS9325	EVS9326	EVS9327	EVS9328	EVS9329	EVS9330	EVS9331	
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA	1	1.7	2.7	4.8	9	16.3	22.2	32.6	40.9	61.6	76.2	
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW	0.37	0.75	1.5	3	5.5	11	15	22	30	45	55	
Névleges kimeneti áramerősség		A	1.5	2.5	3.9	7	13	23.5	32	47	59	89	110	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	40											
Névleges tápfrekvencia		Hz	50											
Névleges tápfeszültség		V	400											
Kapcsolási frekvencia		kHz	8											
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA	0.977	1.71	3.3	5.85	9.95	19.5	23.9	38.2	47	68.4	92.8	

Teljesítményveszteség														
0; 25	f; l	%												0.7
0; 50	f; l	%												0.9
0; 100	f; l	%												1.5
50; 25	f; l	%												0.7
50; 50	f; l	%												1.0
50; 100	f; l	%												1.8
90; 50	f; l	%												1.1
90; 100	f; l	%												2.1
Készenléti állapotban		%												0.1
Hatékonysági szint														IE2
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY											
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803											
Termék típuszáma					EVS9332									EVS9333
Látszólagos leadott teljesítmény		kVA			100.5									142
Motor indikatív névleges leadott teljesítménye		kW			75									90
Névleges kimeneti áramerősség		A			145									171
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C								40				
Névleges tápfrekvencia		Hz								50				
Névleges tápfeszültség		V								400				
Kapcsolási frekvencia		kHz			8									4
Névleges kimenő látszólagos teljesítmény		kVA			111									135

□ Munkapont (f; l)
Teljesítményveszteség

Hely a termékváltozatok jelölésére
f = relatív motorállórész-frekvencia; l = relatív nyomatéktermelő áram
A teljesítményveszteségek az üzemi pontokban (f; l) és a készenléti állapotban a névleges kimenő látszólagos teljesítményhez kapcsolódnak.
Az opciók (pl. diagnosztika elemek) és a tartozékok (pl. hálózati fojtók) teljesítményveszteségei az interneten található kiegészítő termékdokumentációban találhatóak.



Névleges adatok hálózati fojtószelepek

Típus	Anyagszám	Névleges áramerősség	Fázisainak száma	Induktivitás	Teljesítményvesztés	Méret (M x SZ x Mé)	Súly
		[A]		[mH]	[W]	[mm]	[kg]
ELN1-0250H018	13553732	18	1	2.5	50	90 x 96 x 96	2.1
ELN1-0500H009	13553611	9	1	5	25	82 x 66 x 75	1.1
ELN1-0900H005	13553593	5	1	9	15	82 x 66 x 75	1.1
EZAELN3002B153	13553735	2	3	14.7	5.8	56 x 77 x 100	0.53
EZAELN3002B203	13553734	1.5	3	19.6	3.8	56 x 77 x 100	0.52
EZAELN3004B742	13553736	4	3	7.35	11.5	60 x 95 x 117	1.31
EZAELN3006B492	13553737	6	3	4.9	17.3	69 x 95 x 117	1.45
EZAELN3008B372	13553738	8	3	3.68	23.1	85 x 120 x 140	1.9
EZAELN3010B292	13553739	10	3	2.94	28.9	85 x 120 x 140	2
EZAELN3016B182	13553740	16	3	1.84	46.1	95 x 120 x 140	2.7
EZAELN3020B152	13553741	20	3	1.47	57.6	95 x 155 x 165	3.8
EZAELN3025B122	13553752	25	3	1.18	72	110 x 155 x 170	5.8
EZAELN3030B981	13553753	30	3	0.98	86.4	110 x 155 x 170	5.85
EZAELN3035B841	13553754	35	3	0.84	101	110 x 155 x 170	5.95
EZAELN3040B741	13553755	40	3	0.74	116	102 x 185 x 195	6.8
EZAELN3045B651	13553756	45	3	0.65	130	112 x 185 x 200	8.25
EZAELN3050B591	13553757	50	3	0.59	144	112 x 185 x 210	8.35
EZAELN3063B471	13553758	63	3	0.47	181	117 x 185 x 210	9.65
EZAELN3080B371	13553759	80	3	0.37	230	125 x 210 x 240	12.5
EZAELN3090B331	13553760	90	3	0.33	273	149 x 267 x 205	10.95
EZAELN3100B301	13553761	100	3	0.3	303	173 x 267 x 205	16.3
EZAELN3125B241	13553763	125	3	0.24	378	179 x 291 x 215	17.1
EZAELN3160B191	13553764	160	3	0.19	500	189 x 291 x 215	22.1
EZAELN3180B171	13553765	180	3	0.17	570	164 x 316 x 235	25
EZAELN3200B151	13553766	200	3	0.15	605	194 x 352 x 265	25
EZAELN3250B121	13426784	250	3	0.12	758	158 x 352 x 265	31




Névleges adatok szűrők

Típus	Anyagszám	Névleges	Fázisainak száma	Teljesítményvesztés	Méret	Súly
		áramerősség		[W]	(M x SZ x Mé)	
		[A]		[W]	[mm]	[kg]
E84AZESM2234LD	13391418	42	3	57	436 x 205 x 90	14
E84AZESM2234LDN001	13391419	50.8	3	80	436 x 205 x 90	18.5
E84AZESM3034LD	13391420	55	3	85	590 x 250 x 105	23
E84AZESM3734LD	13391421	68	3	89	590 x 250 x 105	25
E84AZESM4534LD	13391462	80	3	100	590 x 250 x 105	30
E84AZESM4534LDN001	13391463	96	3	125	590 x 250 x 105	32
E84AZESR1534LD	13565527	29	3	30	361 x 140 x 60	3.4
E84AZESR1534SD	13565526	29	3	24	361 x 140 x 60	3.4
E84AZESR1834LD	13391417	50.4	3	32	436 x 205 x 90	0
E84AZESR2222LD	13565516	22	1	8.7	317 x 70 x 60	1.3
E84AZESR2222LL	13565514	22	1	14.1	317 x 70 x 60	1.6
E84AZESR2222SD	13565515	22	1	14.1	317 x 70 x 60	1.6
E84AZESR2224LD	13565520	7.3	3	7.2	317 x 70 x 60	1.2
E84AZESR2224SD	13565519	7.3	3	7.4	317 x 70 x 60	1.4
E84AZESR3024LD	13565522	9.8	3	9.7	317 x 70 x 60	1.3
E84AZESR3024SD	13565521	9.8	3	11.8	317 x 70 x 60	1.5
E84AZESR3712LD	13565510	5	1	2.3	212 x 70 x 60	0.8
E84AZESR3712LL	13565508	5	1	2.1	212 x 70 x 60	0.8
E84AZESR3712SD	13565509	5	1	1.7	212 x 70 x 60	0.8
E84AZESR5524LD	13565524	18	3	14	306 x 140 x 60	2.4
E84AZESR5524SD	13565523	18	3	25	306 x 140 x 60	3.1
E84AZESR7512LD	13565513	9	1	7.5	262 x 70 x 60	1
E84AZESR7512LL	13565511	9	1	3	262 x 70 x 60	1
E84AZESR7512SD	13565512	9	1	5.5	262 x 70 x 60	1
E84AZESR7514LD	13565518	3.3	3	1.5	262 x 70 x 60	1.1
E84AZESR7514SD	13565517	3.3	3	1.5	262 x 70 x 60	1.1
E94AZMP0084	13219375	8	3	50	485 x 90 x 261	8.6
E94AZMP0294	13430921	29	3	110	485 x 120 x 261	16
E94AZMP0494	13551351	49	3	86	485 x 150 x 264	25.5
E94AZMP0824	13430982	82	3	200	490 x 270 x 272	29
E94AZMP2004	13279795	200	3	350	490 x 270 x 272	51.5
E94AZMR0264LDB	13269848	26	3	72	485 x 149 x 272	26
E94AZMR0264SDB	13269847	26	3	65	485 x 149 x 272	25
E94AZMR0474LDB	13269850	47	3	101	485 x 209 x 272	37
E94AZMR0474SDB	13269849	47	3	85	485 x 209 x 272	36
E94AZMS0034	13219347	3.2	3	15	522 x 60 x 60	3.2
E94AZMS0094	13278850	9	3	23	522 x 90 x 60	5.2
E94AZMS0184	13282338	18	3	38	522 x 120 x 60	8.4
E94AZMS0314	13282340	31	3	48	522 x 120 x 60	8.8
E94AZRP0084	13439275	8	3	20	485 x 60 x 261	4.25
E94AZRP0294	13430919	29	3	50	485 x 60 x 261	4.5
E94AZRP0824	13430920	82	3	80	490 x 209 x 272	18.5
E94AZRP2004	13279797	200	3	150	490 x 209 x 272	21
E94AZRS0044	13219380	3.5	3	4	507 x 60 x 60	1.8
E94AZRS0104	13219381	10	3	8	507 x 90 x 60	2.3
E94AZRS0294	13282342	29	3	22	507 x 120 x 60	3.6



Névleges adatok szűrők

Típus	Anyagszám	Névleges áramerősség	Fázisainak száma	Teljesítményveszteség	Méret (M x SZ x Mé)	Súly
		[A]		[W]	[mm]	[kg]
E94AZRS0544	13423562	54	3	50	670 x 201 x 60	9
E94AZRS0954	13423541	95	3	70	790 x 261 x 60	13
E94AZRS1804	13537287	180	3	14.2	315 x 121 x 132	7.9
E94AZRS3004	13537288	300	3	21.5	310 x 200 x 120	12
E94AZRS4154	13537289	415	3	27	350 x 200 x 120	13.5
IOFAE137B100L0000S	13540532	6	1	5.7	226 x 60 x 50	0.85
IOFAE175B100D0000S	13517322	10	1	5.4	276 x 60 x 50	0.82
IOFAE175B100L0000S	13517323	10	1	9.9	276 x 60 x 50	1
IOFAE175B100S0000S	13517324	10	1	5.4	276 x 60 x 50	0.77
IOFAE175F100D0000S	13517325	3.3	3	2.8	276 x 60 x 50	0.86
IOFAE175F100S0000S	13517326	3.3	3	2.8	276 x 60 x 50	0.82
IOFAE222B100D0000S	13517327	22.5	1	9.4	346 x 60 x 50	1.09
IOFAE222B100L0000S	13517328	22.5	1	25	346 x 60 x 50	1.35
IOFAE222B100S0000S	13517329	22.5	1	9.4	346 x 60 x 50	1.02
IOFAE222F100D0000S	13517330	7.8	3	5.8	346 x 60 x 50	1.03
IOFAE222F100S0000S	13517331	7.8	3	5.8	346 x 60 x 50	1.01
IOFAE240F100D0000S	13540504	12.5	3	13.8	346 x 60 x 50	1.25
IOFAE255F100D0001S	13545500	18.3	3	13.6	346 x 90 x 60	1.65
IOFAE255F100S0001S	13545501	18.3	3	20	346 x 90 x 60	2.05
IOFAE311F100D0000S	13517334	29	3	21.9	371 x 120 x 60	2.05
IOFAE311F100S0000S	13517335	29	3	29	371 x 120 x 60	2.35
IOFAE318F100D0000S	13550326	50.4	3	32	436 x 202 x 90	7.1
IOFAE322F100D0000S	13543998	43	3	57	436 x 202 x 90	14
IOFAE322F100D0001S	13543999	55	3	80	436 x 202 x 90	18.5
IOFAE330F100D0000S	13550327	55	3	85	590 x 250 x 105	23
IOFAE337F100D0000S	13544000	69	3	89	590 x 250 x 105	25
IOFAE345F100D0001S	13544001	100	3	125	590 x 250 x 105	32
IOFAE355F100D0001S	13540505	120	3	147	700 x 250 x 105	36
IOFAE375F100D0001S	13540508	162	3	245	700 x 250 x 105	41.5
IOFAE411F100D0001S	13540511	234	3	350	855 x 250 x 130	63



Névleges adatok szinusz szűrők

Típus	Anyagszám	Névleges áramerősség	Fázisainak száma	Teljesítményvesztés	Méret (M x SZ x Mé)	Súly
		[A]		[W]	[mm]	[kg]
EZS3-004A200	13013035	4	3	50	110 x 178 x 171	4
EZS3-010A200	13013036	10	3	80	126 x 178 x 171	5.5
EZS3-017A200	13013037	16.5	3	130	162 x 219 x 198	8.5
EZS3-024A200	13013038	23.5	3	160	190 x 275 x 280	14.5
EZS3-037A200	13046684	37	3	190	210 x 275 x 280	21
EZS3-048A200	13046685	48	3	200	245 x 275 x 290	25.5
EZS3-061A200	13046686	61	3	230	240 x 340 x 315	33.5
EZS3-072A200	13046687	72	3	260	265 x 340 x 325	37
EZS3-115A200	13046689	115	3	360	235 x 420 x 444	66
EZS3-150A200	13046690	150	1	400	235 x 420 x 444	69
EZS3-180A200	13125032	180	1	580	235 x 600 x 324	97
EZS3-250A200	13125033	250	1	810	290 x 665 x 373	152
EZS3-032A200	13046683	32	3	180	200 x 275 x 280	19
EZS3-090A200	13046688	90	3	300	292 x 340 x 325	53
EZS3-480A200	13125034	480	3	1550	318 x 730 x 426	244
EZS3-350A200	13130167	350	3	1100	268 x 730 x 431	172